



# RETAMAK

## RETAMED 0100-400 MEDİKAL YAPIŞTIRMA CİHAZI



### ÇALIŞMA PRENSİBİ

Elle makinaya verilen paketlerin açık ağızlarını ısı ve baskı yardımıyla otomatik olarak kapatmaktadır.

### KULLANIM ALANLARI

Önceden içine ürün doldurulmuş olan ağızı açık rulo torbaların ağızlarının ısı ve baskı yardımıyla kapatılmasında kullanılmaktadır. Yapıştırma genişliği 12 mm dir.yapıştırma makinesi  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  sıcaklık farkına duyarlı olup ayar sıcaklığından  $5^{\circ}\text{C}$  sapma durumunda makine kendisini durdurmaktadır.

### ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

Yapıştırma genişliği: toplam 12 mm olup 2 mm x4 adet kanal şeklindedir,kanallar arasında 1,5 mm boşluk vardır.

Yapıştırma hızı; 9-10 m/dk'dır.

### RETAMAK MAKİNA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sefaköy Sanayi Sitesi 3. Blok No:19 Başakşehir İstanbul/TURKIYE

Telefon: 0555 391 58 62

www.retamak.com.tr ryilmaz@retamak.com.tr